

SIGMA Torno Primer

8070GE



I. OPIS IZDELKA

Izjava o izdelku:

SIGMA Torno Primer je mat temeljni in vmesni premaz (ki se redči z vodo) s hitrim sušenjem in odličnim oprijemom, primeren za notranjo in zunanjou uporabo.

Namen uporabe:

kot sredstvo za izboljšanje oprijema na rahlo vpojnih mineralnih podlagah, lesu, lesnih materialih, kovinah, neželeznih kovinah, umetnih snoveh, ki so združljive s premazom, po pripravi podlage. Ne nanašajte pri temperaturah pod 7 °C.
Priporočilo: za nanašanje si oglejte nasvet za nanašanje izdelka SIGMA Aqua.

Lastnosti:

- preprosto nanašanje
- hitro sušenje
- dobro zapolnjevanje razpok
- dober oprijem
- elastičnost
- prijaznost do okolja

Barvni odtenki:

bela, možnost niansiranja s sistemom PPGMIX.

Sijaj:

mat

Pakiranje:

2,5 l, 1 l (odvisno od barvnega odtenka)

II. TEHNIČNI PODATKI

Gostota: 1,38 g/cm³

Poraba: pribl. 120 ml/m² pri nevpojni nestrukturirani podlagi

Redčenje: z vodo

Trajanje sušenja: primerno za ponovni nanos po 4 urah pri 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlažnosti

III. NAVODILA ZA UPORABO

Priprava podlage:

- Z jekla odstranite maščobo in rjo. Temeljito odstranite škajo in oksidirano plast ter nanesite 1 do 2 sloja premaza SIGMA Allgrund.
- Umetne snovi, ki so združljive s premazom, z pazljivo zdrgnite po celotni površini s čistilom SIGMA Universol (razredčeno z vodo v razmerju 1 : 50) in papirjem P 400er za mokro brušenje. Nato sperite z obilo čiste vode.
- Očistite zunanje površine neobdelanega lesa, zbrusite posivela mesta in les impregnirajte z impregnacijo Sigmalife Impregnant.
- Očistite notranje površine neobdelanega lesa in zbrusite posivela mesta.

Nanašanje:

s čopičem, valjčkom, brizganjem, vključno z brezzračnim brizganjem (oglejte si nasvet za nanašanje izdelkov SIGMA Aqua). Pred uporabo dobro premešajte.

Tempspray – AirCoat:

šoba za fino nanašanje velikosti 0,18–0,25 mm (0,007–0,010 palca)
Brizgalni tlak 160 barov



**SIGMA Torno Primer****III. NAVODILA ZA UPORABO****Sestava sistema:****Temeljni premaz:**

z izdelkom SIGMA Torno Primer, nerazredčenim do rahlo razredčenim z vodo

Vmesni premaz:

SIGMA Torno Primer

SIGMA Torno Satin/Semi-Gloss/Gloss

alternativno SIGMA Contour Aqua-PU Matt/Satin/Gloss

Zaključni premaz:

SIGMA Torno Satin/Semi-Gloss/Gloss

alternativno SIGMA Contour Aqua-PU Matt/Satin/Gloss

Na les iglavcev in listavcev je treba nanesti temeljni in vmesni premaz za zaščito lesa SIGMA Holz-Isoprimer.

Čiščenje orodja:

tako po uporabi ga očistite z vodo.

Temperatura za nanašanje, temperatura okoliškega zraka in temperatura podlage morajo biti vsaj +7 °C. Relativna vlažnost zraka naj znaša največ 85 %.

Zlasti upoštevajte naslednje:

VOB, del C, DIN 18363, razdelka 2 in 3 ter tehnični listi BFS zadevnih delovnih območij.

IV. DRUGE OPOMBE

Navodila za odstranjevanje in varnostne nasvete najdete na varnostnem listu.

Koda izdelka:

M-GP 01

V. IZJAVA O IZDELKU V SKLADU Z VDL-RL01**Vsebuje:**

akrilatna disperzija, titanov dioksid, polnila, voda, glikolen, konzervans, pomožna sredstva, ki tvorijo površinski sloj, aditivi.

VI. IZJAVA O IZDELKU V SKLADU Z DIN EN 927-1**Viskoznost:**

srednja

Kritnost:

prekrivno

Sijaj:

mat

Ti podatki o lastnostih in uporabi izdelkov so navedeni v najboljši veri na podlagi našega razvoja in praktičnih izkušenj. Vendar pa zaradi vsestranskih možnosti uporabe navedba vseh podrobnosti ni mogoča, zaradi česar v zvezi s tem ne prevzemamo odgovornosti. Primernost izdelka je odvisna od lastnosti podlage. Navedeni podatki prenehajo veljati ob izidu nove izdaje zaradi tehničnih novosti.

Izdaja besedila: marec 2014